

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Držiak ISO-kód	SVHCR/L 2020K16
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 8
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500