

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	SVHCR/L 1212F11
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	13 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500