

Garant**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7010, Stúpanie: 0,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270756 0,5
GTIN	4045197370068
Trieda položky	21J

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	0,5 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		