


**Garant****Doštička s čiastočným profilom 60° vonkajšia ľavá, HB7010, Stúpanie: 1,75-3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270745 1,75-3
GTIN	4045197367617
Trieda položky	21J

## Popis

**Prevedenie:**  
**Doštička s čiastkovým profilom 60° pre vonkajší závit.**

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	1,75 mm
maximálne stúpanie závitu	3 mm
Druh použitia	ľavé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Čiastočný profil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitu	M

Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		