

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261331 20/11 |
| GTIN | 4045197653994 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 12 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1103.. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| Držiak ISO-kód | AH20Q SVJCR/L11 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 25 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 38 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 4,6 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Výška upínania L ₂ | 19 mm |
| Uhol nastavenia k | 142 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorňá hrúbka zatočenia do | 5xD |
| Rezný materiál | HSS |
| Vnútorňé chladenie | áno |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7 | 269028 7 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |