

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Držiak ISO-kód	SWCN 2525M16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	38 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 8
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500