

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	44 mm
Odsadenie stredu L ₃	3,5 mm
Držiak ISO-kód	AH25R SVJCR/L16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Šírka hrdla L ₄	14,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500