

Garant**Vyvrŕavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	21 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SVUCR/L11
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500