

**Garant****Upínací trň Kombi úzky Tvar ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300422 12
GTIN	4045197287632
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

· **Tolerancia otvoru D<sub>1</sub> in H4 (presnejšie ako DIN).**

Stopky hrubo presústružené (tichý chod!). S otvorom na čip RFID/Balluff.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou podľa DIN 1835 tvar B + E a 6535 tvar HB + HE.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky s guľôčkovým ložiskom **na systémy Weldon a Whistle-Notch** a prevrtanej dorazovej skrutky.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč TČ č. 308820 – 308835, náhradná upínacia skrutka 309905 M6, 309905 M8.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Vonkajší Ø D	34,22 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40