

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	AH20R SVUCR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500