

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	AH25R SVUCR/L16
Dĺžka hlavy L ₁	25,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500