

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M48
GTIN	2050001758057
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Celková výška F	168 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka závitu Matica E	35 mm
Ø zväzku Podložka C	100 mm
Vnútorňý Ø krúžok A	90 mm
Ø závitu	M48
Vonkajší Ø krúžok B	166 mm

Technický list

Délka závitu	68 mm
Rozmer D	38 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	32 t
Druh produktu	Skrutka s očkom