

**Garant****Upínací trň Kombi úzky Tvar ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300422 16
GTIN	4045197287656
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

· **Tolerancia otvoru D<sub>1</sub> in H4 (presnejšie ako DIN).**

Stopky hrubo presústružené (tichý chod!). S otvorom na čip RFID/Balluff.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou podľa DIN 1835 tvar B + E a 6535 tvar HB + HE.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky s guľôčkovým ložiskom **na systémy Weldon a Whistle-Notch** a prevrtanej dorazovej skrutky.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč TČ č. 308820 – 308835, náhradná upínacia skrutka 309905 M6, 309905 M8.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Vonkajší Ø D	38,22 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40