

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	21 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	AH16Q SVUCR/L11
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500