

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVVCN 1212F11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	80 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	18 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500