

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Držiak ISO-kód	AH16M SVJCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Šírka hrdla L ₄	11,6 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500