

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	8 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVVCN 1616H11
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	25 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500