

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Trieda položky	21T

Technický opis

Velkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	38 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Držiak ISO-kód	AH20Q SVJCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Odsadenie stredu L ₃	4,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500