

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	31 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVVCN 2020K11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	10 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500