

Garant**Vyvrŕavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Držiak ISO-kód	AH25R SVJCR/L16
Dĺžka hlavy L ₁	44 mm
Odsadenie stredu L ₃	3,5 mm
Šírka hrdla L ₄	14,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500