

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Držiak ISO-kód	SVVCN 2525M11
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	39 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500