

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Šírka hrdla $L_4$	16,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy $L_1$	44 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	28 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVJCR/L16
Odsadenie stredu $L_3$	4,6 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	24 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500