

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	A20Q SVJCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L_4	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Uhol nastavenia α	142 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500