

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	21 mm
Dĺžka hlavy L_1	16,5 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SVQCR/L11
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15,5 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500