

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Držiak ISO-kód	A20Q SVJCR/L11
Šírka hrdla L_4	11 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500