

**2zložkové lepidlo, ID výrobcu: DP490****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo** na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote. Na lepenie kovov, tvrdých plastov, dreva a vláknových kompozitov.

**Použitie:**

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN3 a zmiešavacou rúrkou Č. 083383 Veľ. MIXER.

**Technický opis**

Pevnosť v ťahu pri šmyku	31 N/mm <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	DP490
Dynamická viskozita	52 mPas
Farba	čierna
Chemický podklad	epoxidová živica
Teplota skladovania	15 - 25 °C

## Technický list

Odolnosť od dátumu výroby	15 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 120 °C
vhodné pre materiál	Plast
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre materiál	Drevo
Pevnosť v ťahu	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Tvar	pevný
Teplota spracovania	20 - 25 °C
Vlastnosť	trvalo pružné
Vlastnosť	vodeodolné
Vlastnosť	odolný proti poveternostným vplyvom
Objem náplne	50 g
Funkčná pevnosť podľa	4 - 6 min
Pevnosť bez fixácie podľa	240 - 360 min
maximálna škára	0,15 mm
odolné voči nárazom a vibráciám	áno
Pevnosť presahu	31 N/mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Dvojjložkové lepidlo

### Príslušenstvo

Príslušenstvo pre 2zložkové lepidlo Prevedenie KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2-zložková zmiešavacia dýza36-dielna súprava Prevedenie MIXER	083383 MIXER
Ručná dávkovacia pištoľ Prevedenie PISTOLE	083373 PISTOLE