

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A20R SVQCR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	26,1 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	24 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500