

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L_4	16,5 mm
Odsadenie stredu L_3	4,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	28 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVJCR/L16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L_1	44 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500