

Garant**Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270803 19 |
| GTIN | 4045197463098 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Počet chodov/palec | 19 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh použitia | pravé |
| Vonkajšie/vnútorne použitie | vonkajšie |
| Profil otočnej reznej platničky | Plný profil |
| Typ | HB7125 |
| Druh závitu | BSP |
| Druh závitu | BSP-LH |
| Druh závitu | BSW |
| Druh závitu | BSW-LH |
| Druh závitu | G |
| Druh závitu | G-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| Vrcholový uhol závitů | 55 Stupeň |
| Hrúbka | 3,6 mm |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|--------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 | S |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | vhodný | | |
| prerušené | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |