

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	43 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVQCR/L16
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500