

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	A20R SVQCR/L11
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	24 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	26,1 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	19 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500