

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261348 16/11 |
| GTIN | 4045197656216 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 16,5 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1103.. |
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 21 mm |
| Držiak ISO-kód | A16Q SVUCR/L11 |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Výška upínania L ₂ | 15,5 mm |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdlžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7 | 269028 7 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |