


Garant**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7020, Stúpanie: 1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270758 1 |
| GTIN | 4045197370273 |
| Trieda položky | 21J |

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Rezný materiál | HM |
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný |
| Druh použitia | pravé |
| Profil otočnej reznej platničky | Plný profil |
| Typ | HB7020 |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6H |
| Druh závitov | M |
| Druh závitov | M-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| Druh závitů | MF |
| Druh závitů | MF-LH |
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Hrúbka | 3,6 mm |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 180 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 90 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 90 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | S |
| GG(G) | vhodný | 120 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 120 | N |
| kontinuálne | podmienene vhodný | | |
| nepravidelná | vhodný | | |
| prerušené | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

