

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A20R SVUCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	20,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
Celková dĺžka $L$	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia $k$	93 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500