

**Garant****Upínací trň Whistle-Notch Tvar ADB, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300450 6
GTIN	4045197284501
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

S dorazovou skrutkou. Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod!). S otvorom na čip RFID/ Balluff.

**Výhoda:**

Nástroj sa upína zo strany pomocou upínacej skrutky a zozadu sa opiera o dorazovú skrutku. To zaručuje upnutie bez vôle a chod bez vibrácií.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou a vhodnou upínacou plochou (2°) podľa DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

· **Strata dĺžky predným prebrúsením vrtákov možno korigovať pomocou axiálneho prestavenia dĺžky v upínači nástrojov.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	SK 50, krátka

Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituu utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50

Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 6	309900 6