

**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá, HB7010, Stúpanie: 0,75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270772 0,75
GTIN	4045197367921
Trieda položky	21J

**Popis****Prevedenie:**

**Doštička s plným profilom 60°** pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	0,75 mm
Druh použitia	ľavé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Druh závitů	M
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF

Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,17 mm
Veľkosť doštičiek L	11 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		