

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Dĺžka hlavy L_1	25,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A25R SVUCR/L16
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500