

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	269005 8
Skrutka podložky	269013 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Držiak ISO-kód	A40T SVUCR/L16
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	49 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	39 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Podložka Typ 8	269005 8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500