

LOCTITE

Sekundové lepidlo, 20 g, ID výrobcu: 496



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083352 496
GTIN	4100630496160
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu.

Použitie:

Univerzálne sekundové lepidlo na takmer všetky materiály. Najvhodnejšie na **kovy**. Mierne vyššia pevnosť ako veľkosť 401, menej teplotne stabilné.

Upozornenie:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Technický opis

Pevnosť v ťahu pri šmyku	20 - 30 N/mm ²
Pevnosť bez fixácie podľa	20 - 40 s
Označenie výrobcu	LOCTITE 496
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
Dynamická viskozita	125 mPas

Technický list

Teplota skladovania	2 - 8 °C
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre materiál	Plast
vhodné pre materiál	elastomér
Chemický podklad	Metyl-kyanakrylát
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Teplota Rozsah použitia	-40 - 80 °C
Farba	transparentná
Odolnosť od dátumu výroby	20 Mesiac
Objem náplne	20 ml
maximálna škára	15 mm
Atribút Názov produktu	20 g
Druh produktu	Sekundové lepidlo