

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M10
GTIN	2050001758019
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

**Upozornenie:**

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

**SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.**

**Technický opis**

Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Ø zväzku Podložka C	25 mm
Celková výška F	45 mm
Vnútny Ø krúžok A	25 mm
Dĺžka závitu Matica E	10 mm
Ø závitu	M10
Hmotnosť	0,11 kg

## Technický list

Délka závitu	17 mm
Rozměr D	10 mm
Nosnost WLL SF 4:1	1 t
Druh produktu	Skrutka s očkom