

**Matica s okom, Ø závitu: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086477 M8
GTIN	2050001758118
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Celková výška F	45 mm
Hmotnosť	0,09 kg
Dĺžka závitu Matica E	10 mm
Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Ø závitu	M8
Vnútorň Ø krúžok A	25 mm
Ø zväzku Podložka C	25 mm

Technický list

Rozmer D	10 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	0,8 t
Druh produktu	Skrutka s očkom