

**Garant****VC.T 160404, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie