


**Doštička so semiprofilom 30° vonkajšia pravá, HB7010, Stúpanie: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270853 6
GTIN	4045197463210
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	6 mm
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Poloprofil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 103 7e
Druh závitov	TR
Druh závitov	TR-LH
Vrcholový uhol závitov	30 Stupeň
Hrúbka	4,76 mm
Veľkosť doštičiek L	22 mm

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie závitov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		