


Garant**Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270827 28
GTIN	4045197463166
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	28
Rezný materiál	HM
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitů

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		