


Garant

Doštička s čiastočným profilom 55° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 14-8

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270842 14-8 |
| GTIN | 4045197370945 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Počet chodov/palec | 14-8 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh použitia | pravé |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný |
| Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil |
| Typ | HB7010 |
| Druh závitu | BSP |
| Druh závitu | BSP-LH |
| Druh závitu | BSW |
| Druh závitu | BSW-LH |
| Druh závitu | G |

| | |
|-----------------------|--|
| Druh závitů | G-LH |
| Vrcholový uhol závitů | 55 Stupeň |
| Hrúbka | 3,6 mm |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 250 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 180 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 40 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | S |
| GG(G) | vhodný | 130 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 150 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |