

Garant**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270910 16
GTIN	4045197534446
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	16
Rezný materiál	HM
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závitu	UN
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNF
Druh závitu	UNEF
Druh závitu	UNS
Druh závitu	UN-LH

Druh závitů	UNC-LH
Druh závitů	UNF-LH
Druh závitů	UNEF-LH
Druh závitů	UNS-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,17 mm
Veľkosť doštičiek L	11 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

