

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M12
GTIN	2050001741769
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Hmotnosť	0,27 kg
Vnútorň Ø krúžok A	35 mm
Vonkajší Ø krúžok B	63 mm
Ø zväzku Podložka C	35 mm
Ø závitu	M12
Celková výška F	62 mm
Dĺžka závitu Matica E	14 mm

Technický list

Délka závitu	21 mm
Rozmer D	14 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	1,6 t
Druh produktu	Skrutka s očkom