

Garant

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá, HB7010, Šírka drážky m (H13): 1,1mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 271015 1,1 |
| GTIN | 4045197142498 |
| Trieda položky | 21J |

Popis**Vhodné pre:**

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997 – 272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.

Technický opis

| | |
|--|---------|
| Šírka čepele w | 1,19 mm |
| Šírka drážky m (H13) | 1,1 mm |
| t_{max} | 1,3 mm |
| pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 1 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé |
| Typ | HB7010 |
| Drážky podľa normy | DIN 472 |

| | |
|---------------------|---|
| Hrúbka | 3,6 mm |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm |
| Podložka | č. 272624 veľ. S |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 250 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 180 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 40 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | S |
| GG(G) | vhodný | 130 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 150 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu S

272624 S