

Doštička so semiprofilom 30° vonkajšia pravá, HB7010, Stúpanie: 2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270850 2
GTIN	4045197368218
Trieda položky	21J

Popis**Prevedenie:**

- **Maximálna stabilita čepelí vďaka silnej a negatívnej otočnej reznej platničke.**
- **Široký rozsah použitia vďaka optimalizovanej univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Najvyššia presnosť opakovania vďaka precíznemu spekaniu a brúseniu.**

Semiprofil – prereže celý profil a odihlí hroty bokov závitov. Vonkajšie a vnútorné Ø **nebudú** rezané.

- **Kompatibilita s inými výrobcami nasledovných veľkostí doštičiek:**

Veľ. 16 (L), 3 čepele: 3/8-palcové (IC).

Doštička so semiprofilom pre vonkajší závit podľa DIN 103 triedy tolerancie: **7e**.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	2 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Poloprofil
Typ	HB7010

Tolerančná trieda	DIN 103 7e
Druh závitu	TR
Druh závitu	TR-LH
Vrcholový uhol závitu	30 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		