

**Matica s okom, Ø závitu: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086477 M10
GTIN	2050001758125
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Ø závitu	M10
Dĺžka závitu Matica E	10 mm
Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Celková výška F	45 mm
Vnútorý Ø krúžok A	25 mm
Ø zväzku Podložka C	25 mm
Hmotnosť	0,11 kg

Technický list

Rozmer D	10 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	1 t
Druh produktu	Skrutka s očkom